

Aansluitblok
VABM-B10-25EEE-G12-2-P3
Artikelnummer: 8026316

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	27.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	340 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering