

# Amortyzator hydrauliczny DYEF-M22-Y1F

Numer produktu: 1113706

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość   |
|--|---|
| Wielkość                                   | M22   |
| Skok                                       | 7 mm  |
| Amortyzacja                                | Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron, z metalowym stałym zderzakiem |
| Pozycja montażu                            | dowolny   |
| Sygnalizacja położenia                     | brak  |
| Maks. prędkość uderzenia                   | 0.8 m/s   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne  |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura otoczenia                      | 0 °C...60 °C  |
| Długość amortyzacji                        | 7 mm  |
| Maks. pobór energii na skok                | 1.2 J   |
| Waga produktu                              | 200 g   |
| Typ mocowania                              | Z przeciwnakrętką   |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS   |
| Materiał uszczelnień                       | NBR   |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa  |