


Elektrozawór MVH-5-1/4-L-S-B-VI

Numer części: 117429



z cewką i pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez gniazda.
Ten typ jest odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie sterowania	3 ... 10 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone Podciśnienie
Medium sterujące	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone
Przyłącze pilota powietrznego 12	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 11	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS