

Tłumik hałasu AMTE-M-H-G12

Numer produktu: 1206625

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Przepływ do atmosfery	2745 l/min
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Waga produktu	30 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/2
Materiał wkładka tłumiącej	Brąz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS