


Listwa przyłączeniowa VABM-C8-12E-G14-18-PT-L

Numer produktu: 1247982

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	12 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	18
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.6 Nm
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	5 Nm
Waga produktu	1251 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej