

Łącznik wtykowy Y QSY-B-8-6-20

Numer części: 130961
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

redukcja.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	3.6 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	20
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Waga produktu	13 g
Liczba wyjść	2
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Dla przewodu o średnicy zew. 8 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewnętrznej 6 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna