

Mocowanie kołnierzowe FUA-100

Numer produktu: 157307

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	100
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	2716 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał śrub	Stal ocynkowana