

Mocowanie kołnierzowe FZF-18

Numer produktu: 161812

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	18
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	28 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany
Materiał śrub	Stal, ocynkowana