


**Zespół adaptera**  
**DHAA-G-Q11-25-B6-14-20**  
Numer produktu: 1813646

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                      | Wartość                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                            | dowolny                                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                      |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Typ mocowania                              | z otworem przelotowym i śrubą<br>z tulejką centrującą |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                             |
| Materiał płyty adaptera                    | Aluminium<br>anodowany                                |
| Materiał śrub                              | Stal<br>ocynkowana                                    |
| Materiał trzpienia centrującego            | Stal                                                  |