

Manometr MA-40-6-R1/4-EN

Numer produktu: 187078

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	40
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/4
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS

Cechy	Wartość
Materiał wziernika	PS
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	70 g
Skala	Skala podwójna bar (na zewnątrz) psi (wewnątrz)