

## Sprzęgło jednokierunkowe FLSM-8-R

Numer produktu: 188524

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                                    | Wartość                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wielkość                                                 | 8                                       |
| Kierunek obrotu                                          | Obroty w prawo                          |
| Pozycja montażu                                          | dowolny                                 |
| Zgodność z LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura otoczenia                                    | 0 °C...60 °C                            |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.35 Nm                                 |
| Waga produktu                                            | 125 g                                   |
| Materiał obudowy                                         | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał tulejki                                         | Stal                                    |
| Materiał wałka                                           | Stal                                    |