

Uchwyt do przyssawek ESH-HA-4-QS

Numer produktu: 189199

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	5 mm
Objętość	0.719 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przylącze podciśnienia u góry
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	30 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Mocowanie przyssawki	M6
Przylącze podciśnienia	QS-6
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał uchwytu	Aluminium Mosiądz, niklowany Polioksymetylen Stal odpuszczona Stal wysokostopowa