

Uchwyt do przyssawek ESH-HB-4-PK

Numer produktu: 189210

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.5 mm
Objętość	0.416 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia z boku
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	25 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Mocowanie przyssawki	M6
Przyłącze podciśnienia	PK-4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR Stal
Materiał uchwytu	Aluminium Mosiądz, niklowany Polioksymetylen Stal odpuszczona Stal wysokostopowa