

Mocowanie profilowane EAHF-L2-45-P-D4

Numer produktu: 4759726

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	45
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Waga produktu	77 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Stop aluminium, anodowany