


Dźwignia ręczna VAOH-F7-9-H9-A-22

Numer produktu: 4895383

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość	113 mm
Sposób uruchamiania	ręczne
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość klucza	9 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	40 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał dźwigni ręcznej	Nierdzewna stal stopowa
Numer materiału dźwigni ręcznej	1.4301