

Uchwyt SLG-D-18

Numer produktu: 525705

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	60 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym i kołkiem pasowanym
Materiał obudowy	Aluminium twardo anodowany