



Filtr-regulator ciśnienia MS6N-LFR-3/8-D6-ERV-AS-Z

Numer części: 531304

FESTO

Maksymalne ciśnienie wyjściowe 7 bar, wkładka filtrująca 40 µm, z manometrem, głowica regulatora z blokadą, pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Typoszereg	MS
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Z osprzętem, zamykany
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr-regulator z manometrem
Maks. ilość kondensatu	38 ml
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Osłona pojemnika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Zakres regulacji ciśnienia	0.3 ... 7 bar
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 12 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.25 bar
Normalny przepływ nominalny	5 700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	5.7.- wg DIN ISO 8573-1
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar elementu	875 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Montaż na pulpicie Zabudowa w linii
Przylącze pneumatyczne 1	NPT3/8-18
Przylącze pneumatyczne 2	NPT3/8-18
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	PC
Materiał uszczelnień	POM