

Uchwyt CPE10-H3-SET

Numer produktu: 550577

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia	1.2 Nm
Waga produktu	16 g
Typ mocowania	wkręcane
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał uchwytu	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śrub	Stal ocynkowana