

## Szczęki chwytaka, półfabrykat BUB-HGPT-50-B

Numer produktu: 560249

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 50                                                    |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                      |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Temperatura otoczenia                      | 5 °C...60 °C                                          |
| Ciężar produktu na szczękę chwytaka        | 622 g                                                 |
| Typ mocowania                              | Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                             |
| Materiał półfabrykatu                      | Stop aluminium do przeróbki plastycznej               |