

Łącznik wtykowy Y QBY-3/16T-U

Numer produktu: 564773

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	0.118 in
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt-Y Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	0.25 oz
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. 3/16"
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 3/16"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	32 °F...140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa