

Ostona mieszkowa EADB-V1-40-S10-100

Numer części: 570266

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	57 mm
Wielkość	40
Zakres skoku	10 ... 100 mm
Przedłużenie tłoczyska	48 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół ostony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Przemieszczana masa własna	43 g
Ciężar elementu	116 g
Sposób montażu	slip-on Z gwintowanym trzpieniem
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał kompon. adaptera	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Stal wysokostopowa, nierdzewna