

Złącze z końcówką nasadkową N-1-P-19

Numer produktu: 572260

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	16.5 mm
Rodzaj uszczelnienia wtyczka gwintowna	Pokrycie
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	67.6 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R1
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy wewn. Ø 19 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium anodowane