

Listwa przyłączeniowa-P VABM-B10-20-G38-9-P53

Numer produktu: 576370

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Szerokość modułu | 22 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 9 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 521 g |
| Typ mocowania | przy pomocy kątownika mocującego |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |