


Blok przyłączeniowy VABM-B10-20S-G14-3

Numer produktu: 576418

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	22 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	439 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej