

## Blok przyłączeniowy VABM-B10-20S-N14-3

Numer produktu: 576430

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 22 mm                                   |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                 |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 3                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Waga produktu                              | 439 g                                   |
| Typ mocowania                              | Przy pomocy otworów przelotowych        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | 1/4 NPT                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 3                   | 1/4 NPT                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 5                   | 1/4 NPT                                 |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |