

Cartridge NPQX-D-PC10-T532-P10

Numer produktu: 8184509

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	2.6 mm
Głębokość wsunięcia przewodu	15 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	O-ring
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	0.9 g
Typ mocowania	Przy pomocy klamry mocującej
Przylącze pneumatyczne 1	Cartridge 10 mm
Przylącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 5/32"
Kolor pierścienia zwalniającego	niebieski
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał O-ring	HNBR
Materiał uszczelnienia przewodu	HNBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa