

# Jednostka prowadząca FENG-50-50-GF

Numer produktu: 8204076

FESTO



## Karta danych

| Cechy                          | Wartość                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wielkość                       | 50                                                       |
| Skok                           | 50 mm                                                    |
| Pozycja montażu                | dowolny                                                  |
| Prowadnica                     | Prowadnica ślizgowa                                      |
| Konstrukcja                    | Prowadnica                                               |
| Ochrona przeciwwybuchowa       | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Zgodność z LABS                | VDMA24364-B2-L                                           |
| Temperatura otoczenia          | -20 °C...80 °C                                           |
| Siła przesunięcia              | 50 N                                                     |
| Ruchoma masa własna            | 1654 g                                                   |
| Waga produktu                  | 4430 g                                                   |
| Typ mocowania                  | Przy pomocy gwintu wewnętrznego                          |
| Informacja o materiałach       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                |
| Materiał elementu prowadzącego | Stal wysokostopowa                                       |
| Materiał obudowy               | Stop aluminium, anodowany                                |
| Materiał płyty spinającej      | Stop aluminium, anodowany                                |