

## Płyta adaptera OAMC-PA-M4-9

Numer produktu: 8205197

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiał kątownika mocującego              | Aluminium, anodowane                         |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                      |
| Konstrukcja                                | Płyta przyłączeniowa                         |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne             |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Maks. moment dokręcenia                    | 1 Nm                                         |
| Waga produktu                              | 215 g                                        |
| Typ mocowania                              | Montaż bezpośredni przy pomocy gwintu        |
| Mocowanie przyssawki                       | Gwint wewnętrzny M4                          |
| Mocowanie przyssawki, liczba               | 9                                            |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                    |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                          |
| Materiał płyty                             | Stop aluminium, anodowany                    |