

Amortecedor de impacto DYEF-M22-Y1F

Cód. do item: 1113706

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M22
Curso	7 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados com batente fixo metálico
Posição de instalação	Indiferente
Detecção de posição	sem
Velocidade de impacto máxima	0.8 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Curso de amortecimento	7 mm
Absorção máx. de energia por curso	1.2 J
Peso do produto	200 g
Tipo de fixação	com contraporca
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Aço de alta liga