


Filtro
LF-1/4-D-5M-MINI
 Número de referência: 162611

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	D
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Grau de filtração	5 µm
Drenagem do condensador	Em rotação manual
Construção	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	950 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	250 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	PE
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC