

Válvula de controlo de fluxo GRLO-M3-QS-3

Número de referência: 175042

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de fluxo
Conexão pneumática 1	M3
Conexão pneumática 2	QS-3
Elemento de ajustamento	Parafuso com cabeça ranhurada
Tipo de montagem	Aparafusar
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	41 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Posição de montagem	Qualquer um
Taxa de fluxo padrão na direção de controlo de fluxo 6 -> 0 bar	95 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	0,3 Nm
Peso do produto	7 g
Material do punhão aparafusado	Latão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material do parafuso de ajuste	Latão
Material da junta rotativa	Zinco fundido