


# Válvula reguladora de pressão GRGO-M5-QS-3-LF-C

Código da peça: 175063

FESTO

controle de fluxo nos dois sentidos. Com válvula de controle de fluxo de precisão e conexão rápida QS.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	QS-3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	40 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 -> 0 bar	80 l/min
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	1,5 Nm
Peso do produto	14 g
Informação sobre material, espigão aparafusado	Latão
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, parafuso de regulagem	Latão
Informação sobre material, conexão orientável	Injetados de zinco