

Suporte para ventosa de vácuo ESH-HC-3-QS

Número de referência: 189217

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	6 mm
Largura nominal	3.4 mm
Volume	1.041 cm ³
Posição de montagem	Vertical
Construção	Conexão do vácuo em cima Com compensador de altura
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 3
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	34 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Montagem da ventosa	M4
Conexão de vácuo	QS-6
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR Aço
Material do suporte de retenção	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço de alta liga