


Ventosa com conexão ESS-4X10-ON

Número de referência: 189408

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2.5 mm
Tamanho da ventosa	4 x 10 mm
Volume de sucção	0.064 cm³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 4
Formato da ventosa	Oval, plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	2 N
Carga transversal horizontal na pressão operacional nominal	3.5 N
Força lateral vertical na pressão de operação nominal	5 N
Peso do produto	2 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M6
Cor	Preto
Dureza da margem	50 +/- 5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR