

Ventosa com conexão ESS-15X45-ON

Número de referência: 189415

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	6 mm
Tamanho da ventosa	15 x 45 mm
Volume de sucção	1.57 cm ³
Posição de conexão	Em cima
Posição de montagem	Qualquer um
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 5
Formato da ventosa	Oval, plano
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão operacional nominal	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Força de retenção na pressão operacional nominal	32 N
Carga transversal horizontal na pressão operacional nominal	43 N
Força lateral vertical na pressão de operação nominal	35 N
Peso do produto	23.8 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M10
Cor	Preto
Dureza da margem	50 +/- 5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	NBR