

Filtro LF-D-MAXI

Número de referência: 192553

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Drenagem do condensador	Em rotação manual
Construção	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	Base de apoio
Conexão pneumática 2	Base de apoio
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	PE
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC