


Amortecedores DYSC-25-25-Y1F

Número de referência: 2480234

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Curso	25 mm
Amortecimento	Auto-ajustável
Posição de montagem	Qualquer um
Deteção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	3 m/s
Tempo de reposição à temperatura ambiente	0.3 s
Tempo de reposição na temperatura ambiente mín.	1 s
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Curso do amortecimento	25 mm
Força de paragem máx.	4000 N
Absorção de energia máx. por curso	100 J
Consumo máx. de energia por hora	140000 J
Energia residual máxima	0.8 J
Força de reposição	14 N
Força de inserção mín.	140 N
Peso do produto	575 g
Faixa de massas	160 kg
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Aço galvanizado
Material da biela	Aço de alta liga