


Conjunto de montagem axial EAMM-A-T42-80P

Número de referência: 4623788

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	64.1 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.77 kgmm²
Torque transmissível	10 Nm
Peso do produto	500 g
Código da interface, atuador	T42
Código da interface, Motor in	80P
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS