


Disco estrangulador VABF-S3-1-F1B1-C

Número de referência: 543604

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	26 mm
De acordo com a norma	ISO 15407-1
Posição de montagem	Qualquer um
Empilhamento vertical pneumático	Controlo do fluxo do ar de escape da placa do acelerador
Pressão operacional	-0.9 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	320 g
Tipo de empilhamento vertical da montagem	Na base de apoio do coletor Na base de apoio individual
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido