

União rápida
QB-3/8H-5/16-U
Cód. do item: 567779

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	0.256 in
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	0.201 oz
Conexão pneumática 1	Luva de encaixe de Ø 3/8"
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 5/16"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 oF...140 oF
Cor anel de desengate	cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga