

Guia do coletor
VABM-L1-10G-G18-9-GR
Número de referência: 573428

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	10.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	9
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Peso do produto	499 g
Conexão de ar piloto 12/14	M5
Conexão do escape de ar piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada