

**Parafuso
VMPAC-M4X38**

Número de referência: 8025280

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Torque de aperto máx.	1.7 Nm
Peso do produto	3.2 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de retenção	Aço inoxidável