

**Base de conexão**  
**VABM-B10-25E-G12-8-P3**

Cód. do item: 8026285

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Largura do módulo                      | 27.5 mm                             |
| Posição de instalação                  | Indiferente                         |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 8                                   |
| Classe de resistência à corrosão KBK   | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Peso do produto                        | 2130 g                              |
| Tipo de fixação                        | com orifício de passagem            |
| Conexão do ar de comando 12            | G1/8                                |
| Conexão pneumática 1                   | G1/2                                |
| Conexão pneumática 3                   | G1/2                                |
| Indicação sobre os materiais           | Conformidade RoHS                   |
| Material régua de conexões             | Liga de alumínio                    |