

Bloco do coletor VABM-B10-25E-N12-8-P3

Número de referência: 8026294

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	27.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	8
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	2130 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Porta de ar de piloto 12	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 3	1/2 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada