


Bloco do coletor
VABM-B10-25S-N38-10-P3

Número de referência: 8026314

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	27.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	10
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1321 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 3	3/8 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada