

Bloqueador de fluxo fixo

VFFG-T-F6-16

Número de referência: 8047358

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de fluxo
Tipo de montagem	Roscado
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Tamanho	Para diâmetro de 5,8 mm
Largura nominal	1.6 mm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1.2 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS