

**Conjunto do adaptador
DHAA-G-R3-25-B19-32**
Número de referência: 8079196

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	65 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Material da placa do adaptador	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço, galvanizado