

Conjunto do adaptador DHAA-G-R3-32-B18-20

Número de referência: 8079214

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	110 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Material da placa do adaptador	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço, galvanizado