

Tubo de plástico
PUN-H-F-4X0,75-NT
Número de referência: 8153378

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	16 mm
Diâmetro interior	2.6 mm
Raio de curvatura mín.	8 mm
Informação da aplicação	Tubo flexível sem impressão TPE-U à base de éter
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: pressão de funcionamento em função da temperatura, consultar o gráfico, máx. 0,3 MPa a 0-60 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Oxigênio Água (líquida, sem gelo)
Material de teste contra incêndios	UL94 HB
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver declaração de conformidade
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Peso do produto por comprimento	0.0084 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 4 mm Para conexão dentada com diâmetro interno de 3 mm com porca de capa
Cor	Natural
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)