


Conjunto de montagem axial EAMM-A-X48-87A

Número de referência: 8210061

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	808 g
Código da interface, atuador	X48
Código da interface, Motor in	87A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS